



Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67, set da 3 pezzi, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405520 150
GTIN	4067263132714
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

- Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
- Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
- Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
- Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
- La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Limite di errore	0,03 mm
Risoluzione	mm/pollici
Asta di profondità	sì
Lettura	0,0005 pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	piatto
Numero di batterie contenute	1
Commutazione in stand-by	sì
Durata batterie	12000 ore

Scheda tecnica

Spegnimento automatico	sì
Celle solari	no
Taratura	A1
Grado di protezione IP	IP 67
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/405520-150>