

Garant GRIDLINE

Armadio portascoppe con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 750-2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987001 750-2
GTIN	4062406347185
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per conservare abiti, detersivi e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.

Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull'alloggiamento della suddivisione per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione con 4 ripiani larghezza 13G. Inserto supplementare per pannello forato.

Fornitura:

Ganci Easyfix n. art. 955505 Dim. 50: 5

Ganci Easyfix n. art. 955605 Dim. 60: 2

Ganci Easyfix n. art. 955665 Dim. 18–26: 2

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi per detersivi sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 1840 mm

Larghezza in G: 30

Profondità in G: 20

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Altezza utile	1840 mm
Peso	72 kg
Larghezza	750 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti