

Garant GRIDLINE

Armadio portascoppe con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 1000-1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987001 1000-1
GTIN	4062406347192
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per conservare abiti, detersivi e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.

Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull'alloggiamento della suddivisione per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione con 3 ripiani larghezza 20G. Inserto supplementare per pannello forato.

Fornitura:

Ganci Easyfix n. art. 955505 Dim. 50: 5

Ganci Easyfix n. art. 955605 Dim. 60: 2

Ganci Easyfix n. art. 955665 Dim. 18–26: 2

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi per detersivi sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 1840 mm

Larghezza in G: 40

Profondità in G: 20

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Larghezza in G	40
Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Altezza utile	1840 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	84 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti