

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Modello: INOX**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti **bilaterali** a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,8 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Spessore inserti S	3.97 mm
Codice ISO Inserto	ANGX 10T308ZEER
Tipo	HB9740
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		