



## Misuratore di forze manuale DFC, Campo di misura: 2500N



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479027 2500   |
| GTIN            | 2050002071568 |
| Classe articolo | 47F           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Misuratore di forze universale con display a colori per una misurazione precisa delle forze di trazione e compressione. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.

- **Visualizzazione del valore attuale della forza e del picco.**
- **Tasti funzione programmabili.**
- **Controllo dei limiti di tolleranza con indicatore ottico e acustico.**
- **Memoria dei valori di misura.**
- **Analisi statistica dei valori memorizzati.**
- **Interfaccia per esportazione dati.**
- **Display commutabile: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Possibilità di trasmissione dei valori di misura tramite Bluetooth.**
- **Valore medio della forza nel tempo.**

#### Fornitura:

Valigetta di trasporto, spina di ricarica con cavo di collegamento USB, accessori (piattello di pressione, gancio, punta, aletta, scanalatura a V, prolunga).

#### Accessori speciali:

Banco di prova manuale n. art. 479029.

### Descrizione tecnica

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                    | 191 mm                       |
| Accuratezza                  | 0,1 %                        |
| Altezza                      | 42 mm                        |
| Intervallo di misurazione    | 250 - 2250 N                 |
| Larghezza                    | 84 mm                        |
| Risoluzione                  | 0,25 N                       |
| Memoria dei valori di misura | 99                           |
| Alimentazione                | Alimentazione a batteria     |
| Applicazione radio           | HID (Human Interface Device) |
| Interfaccia                  | Interfaccia RS232C           |
| Interfaccia                  | Interfaccia Bluetooth        |
| Interfaccia                  | Porta USB                    |
| Metrologia                   | digitale                     |
| Tipo di prodotto             | Potenziometro                |