



## Maschio a macchina HSSE-PM Forma B 6G, TiAlN, M: M20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132725 M20
GTIN	4045197649119
Classe articolo	11H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

**Classe di tolleranza: ISO 3 / 6G**

#### Vantaggi:

**Particolarmente stabili, ottima autoguida.**

#### Uso:

Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione per tempra.

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 132721 – 132724.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 3 6G

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva  $L_{\text{compl.}}$ : 140 mm

Ø gambo: 16 mm

Ø preforo: 17,5 mm

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Angolo d'imbocco	50 grado
Passo della filettatura	2,5 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø preforo	17,5 mm
Ø Filettatura	20 mm
Norma	DIN 376
Ø gambo	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	60 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M20
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde