

**Alesatore con cono Morse, non rivestito, CM: MK0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	162500 MK0
GTIN	4045197089175
Classe articolo	120

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalatura diritta, codolo cilindrico e attacco quadro.

Uso:

Per l'alesatura di fori già sgrossati a gradino o a cono per coni Morse.

Descrizione tecnica

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Lunghezza taglienti L _c	61 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 204
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto