



Maschio a macchina HSSE-PM Forma B 6G, TiAlN, M: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132725 M4
GTIN	4045197649041
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Classe di tolleranza: ISO 3 / 6G

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida.

Uso:

Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione per tempra.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 132721 – 132724.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 3 6G

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 63 mm

Ø gambo: 4,5 mm

Ø preforo: 3,3 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Passo della filettatura	0,7 mm
Angolo d'imbocco	50 grado

Numero di scanalature per i trucioli	2
Ø preforo	3,3 mm
Ø Filettatura	4 mm
Norma	DIN 371
Ø gambo	4,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde