



## Maschio a macchina HSSE-PM Forma B 6G, TiAlN, M: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132725 M8
GTIN	4045197649072
Classe articolo	11H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

**Classe di tolleranza: ISO 3 / 6G**

#### Vantaggi:

**Particolarmente stabili, ottima autoguida.**

#### Uso:

Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione per tempra.

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 132721 – 132724.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 3 6G

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 90 mm

Ø gambo: 8 mm

Ø preforo: 6,8 mm

### Descrizione tecnica

Ø preforo	6,8 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Numero di scanalature per i trucioli	3

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Filettatura	8 mm
Norma	DIN 371
Ø gambo	8 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	90 mm
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M8
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde