

**Nastro metallico per seghe 27×3660, Denti / pollice: 6/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	173755 6/10
GTIN	4045197275714
Classe articolo	12S

**Descrizione****Esecuzione:**

**Nastro sega produzione** – HOLEX con elevata prestazione di taglio.

**Uso:**

**Dentatura combinata 0°** – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

**Dentatura combinata 10°** – **Universale** per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

**Dentatura normale 0°** – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

**Dentatura normale 10°** – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

**Nota:**

**Avanzamento con un nuovo nastro:** vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	27 mm
Spessore	0,9 mm

Lunghezza	3660 mm
Dentatura	combi
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Materiale da taglio	HSS Co 8
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe