

**Perno guida, Dim. / Ø Perno: 1/12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156750 1/12,5
GTIN	4033591016569
Classe articolo	16C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Perno guida fisso:** a nitrurazione, tornito di precisione.

**Perno rotante:** temprato in superficie, rettificato.

Dim. Da 01/2,4 a 1/8,4 – **perno guida fisso.**

Dim. da 1/8,5 a 1/18 – **perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.**

Dim. da 2/11,5 a 2/13 – **Perno guida fisso.**

Dim. da 2/14 a 2/32 – **perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.**

**Uso:**

Se si utilizza il perno guida rotante (con canalino lubrorefrigerante) Dim. 1 e Dim. 2 sul portautensili n. art. 156720 Dim. 1/20, il lubrorefrigerante giunge direttamente al tagliente per un'asportazione ottimale del truciolo.

**Descrizione tecnica**

Ø Perno guida	12,5 mm
Lunghezza complessiva	79 mm
Ø Gambo	6 mm
Tipo di prodotto	Perno guida