

HOLEX**Nastro metallico per seghe 27×3660, Denti / pollice: 3/4H****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Classe articolo	12S

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro sega produzione – HOLEX con elevata prestazione di taglio.

Uso:

Dentatura combinata 0° – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

Dentatura combinata 10° – Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

Dentatura normale 0° – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

Dentatura normale 10° – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Descrizione tecnica

Lunghezza	3660 mm
Larghezza	27 mm

Spessore	0,9 mm
Angolo di spoglia superiore	10 grado
Dentatura	combi
Materiale da taglio	HSS Co 8
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe