

Garant**Alesatore a mano regolabile, Ø Nominale DC: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	160500 11
GTIN	4045197250674
Classe articolo	110

Descrizione**Esecuzione:**

A scanalatura diritta fino a 5 mm, a partire da 6 mm con **elica sinistra** 7 – 8°. Il corpo dell'alesatore è fessurato e si può espandere con una vite di ca. 1/100 del Ø dell'alesatore stesso (per es. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Uso:

Per allargare i fori passanti a una dimensione leggermente maggiore. Gli alesatori a scanalatura diritta possono essere utilizzati solo per fori senza interruzioni. Non conservare gli alesatori sotto tensione.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	11 mm
Sporgenza totale L_1	86 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Lunghezza complessiva L	142 mm
Lunghezza taglienti L_c	51 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 859
Angolo dell'elica	7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta
a croce Phillips**Dati utente**

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		