

Garant**Maschio a macchina HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 7X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132830 7X0,75
GTIN	4045197072986
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.**

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø Codolo D_s: 5,5 mm

Quadro del codolo □: 4,3 mm

Ø Preforo: 6,2 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	7 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Ø Preforo	6,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	4,3 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	21 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M7×0,75
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		