

Garant
Maschio a macchina HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 50X1,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132830 50X1,5
GTIN	4045197073464
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 190 mm

 Ø Codolo D_s: 36 mm

Quadro del codolo □: 29 mm

Ø Preforo: 48,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	48,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Filettatura	50 mm
Numero taglienti Z	6
Ø Codolo D _s	36 mm
Lunghezza complessiva L	190 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	150 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M50×1,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		