

Garant
Maschio a macchina HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 35X1,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132830 35X1,5 |
| GTIN | 4045197073396 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 170 mm

 Ø Codolo D_s: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 33,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Preforo | 33,5 mm |
| Ø Filettatura | 35 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Ø Codolo D _s | 28 mm |
| Lunghezza complessiva L | 170 mm |
| Quadro del codolo □ | 22 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Profondità filettatura | 105 mm |
| Tipo di filettatura | MF |
| Misura del filetto | M35×1,5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |