

 Atlas Copco**Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: G2511-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Potenti smerigliatrici angolari a una mano, struttura ergonomica, alloggiamento in materiale composito, raccordo regolabile in lunghezza per consentire il passaggio in punti stretti, bloccaggio dell'albero portamola e regolazione rapida del carter. **Attacco M14.**

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Peso	1,77 kg
Denominazione originale prodotto	G2511-125
Vibrazione massima a norma EN	6,5 m/s ²

Fabbisogno massimo d'aria	1020 l/min
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Ø Massimo disco	125 mm
Potenza fornita	900 W
Rumorosità	84 dB(A)
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari