

Garant**Alesatore a mano regolabile, Ø Nominale DC: 22mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 160500 22 |
| GTIN | 4045197250766 |
| Classe articolo | 110 |

Descrizione**Esecuzione:**

A scanalatura diritta fino a 5 mm, a partire da 6 mm con **elica sinistra** 7 – 8°. Il corpo dell'alesatore è fessurato e si può espandere con una vite di ca. 1/100 del Ø dell'alesatore stesso (per es. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Uso:

Per allargare i fori passanti a una dimensione leggermente maggiore. Gli alesatori a scanalatura diritta possono essere utilizzati solo per fori senza interruzioni. Non conservare gli alesatori sotto tensione.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ø Nominale D _c | 22 mm |
| Sporgenza totale L ₁ | 129 mm |
| Quadro del codolo □ | 18 mm |
| Lunghezza complessiva L | 215 mm |
| Lunghezza taglienti L _c | 82 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | DIN 859 |
| Angolo dell'elica | 7-8 grado |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante |
| Colore collarino | senza |

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta
a croce Phillips**Dati utente**

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |