

**Garant****Alesatore a mano regolabile, Ø Nominale DC: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	160500 14
GTIN	4045197250698
Classe articolo	110

**Descrizione****Esecuzione:**

A scanalatura diritta fino a 5 mm, a partire da 6 mm con **elica sinistra** 7 – 8°. Il corpo dell'alesatore è fessurato e si può espandere con una vite di ca. 1/100 del Ø dell'alesatore stesso (per es. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Uso:**

Per allargare i fori passanti a una dimensione leggermente maggiore. Gli alesatori a scanalatura diritta possono essere utilizzati solo per fori senza interruzioni. Non conservare gli alesatori sotto tensione.

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale D <sub>c</sub>	14 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	97 mm
Quadro del codolo □	11,2 mm
Lunghezza complessiva L	163 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	61 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 859
Angolo dell'elica	7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta  
a croce Phillips**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		