

Garant**Set di alesatori a mano regolabili, in cassetta di legno, Numero di alesatori: 13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	160800 13
GTIN	4045197251343
Classe articolo	110

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da alesatori a mano n. art. 160600.

Colore collarino: senza

Ø campo: 8 - 45 mm

Descrizione tecnica

Numero di alesatori	13
Ø Campo	8 - 45 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Alesatore a mano regolabile Ø DC 37 mm	160600 37
Alesatore a mano regolabile Ø DC 24 mm	160600 24
Alesatore a mano regolabile Ø DC 15,5 mm	160600 15,5
Alesatore a mano regolabile Ø DC 13,5 mm	160600 13,5
Alesatore a mano regolabile Ø DC 11 mm	160600 11
Alesatore a mano regolabile Ø DC 27,5 mm	160600 27,5
Alesatore a mano regolabile Ø DC 9 mm	160600 9
Alesatore a mano regolabile Ø DC 21 mm	160600 21
Alesatore a mano regolabile Ø DC 31,5 mm	160600 31,5
Alesatore a mano regolabile Ø DC 12 mm	160600 12
Alesatore a mano regolabile Ø DC 18 mm	160600 18
Alesatore a mano regolabile Ø DC 8 mm	160600 8
Alesatore a mano regolabile Ø DC 10 mm	160600 10
Alesatore a mano regolabile Ø DC 45 mm	160600 45