

**Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa, Modello: 52294****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 079325 52294 |
| GTIN | 616026522947 |
| Classe articolo | 03R |

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-levigatrice angolare con potente motore ad aria compressa, con numero di giri massimo di 20000 1/min. **Ø Pinza di serraggio 6 mm**. Impiego come fresa ad angolo o con platorello n. art. 554090. Testa angolare a 7°, senza trasmissione.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per la mini-levigatrice 3M Roloc® di Ø 55 / 75 mm vedi da n. art. 554005.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------|
| Ø Massimo disco | 75 mm |
| Fabbisogno massimo d'aria | 1050 l/min |
| Numero massimo giri | 20000 min ⁻¹ |
| Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno) | 10 mm |
| Rumorosità | 79 dB(A) |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Vibrazione massima a norma EN | 1,3 m/s ² |
| Peso | 1 kg |
| Potenza fornita | 522 W |
| Ø Minimo disco | 50 mm |
| Denominazione originale prodotto | 52294 |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici |
| Filettatura di raccordo | NPT |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Disco abrasivo984F Grana 60 | 554006 60 |
| Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 120 | 554024 120 |
| Disco abrasivo984F Grana 36 | 554006 36 |
| Disco abrasivo237AA Grana 280 | 554008 280 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 120 | 554018 120 |
| Disco abrasivo237AA Grana 180 | 554008 180 |
| Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 220 | 554033 220 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 80 | 554012 80 |
| Disco abrasivo984F Grana 36 | 554005 36 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 120 | 554019 120 |
| Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 120 | 554023 120 |
| Disco abrasivo984F Grana 80 | 554005 80 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 50 | 554018 50 |
| Disco abrasivo787C Grana 36 | 554016 36 |
| Disco abrasivo984F Grana 80 | 554006 80 |
| Disco abrasivo237AA Grana 280 | 554009 280 |
| Disco abrasivo787C Grana 80 | 554014 80 |
| Disco abrasivo787C Grana 60 | 554016 60 |

| | |
|---|------------|
| Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 80 | 554023 80 |
| Disco abrasivo237AA Grana 400 | 554009 400 |
| Disco abrasivo237AA Grana 600 | 554008 600 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 60 | 554018 60 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 60 | 554013 60 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 36 | 554018 36 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 80 | 554018 80 |
| Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 60 | 554024 60 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 60 | 554019 60 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 80 | 554019 80 |
| Disco abrasivo787C Grana 120 | 554016 120 |
| Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 60 | 554023 60 |
| Disco abrasivo237AA Grana 600 | 554009 600 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 36 | 554013 36 |
| Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 60 | 554033 60 |
| Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 36 | 554023 36 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 36 | 554019 36 |
| Disco abrasivo237AA Grana 120 | 554009 120 |
| Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 80 | 554024 80 |
| Disco abrasivo787C Grana 80 | 554016 80 |
| Disco abrasivo984F Grana 60 | 554005 60 |
| Disco abrasivo787C Grana 36 | 554014 36 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 120 | 554013 120 |
| Disco abrasivo237AA Grana 120 | 554008 120 |
| Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 120 | 554033 120 |
| Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 36 | 554024 36 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 60 | 554012 60 |
| Disco abrasivo787C Grana 60 | 554014 60 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 80 | 554013 80 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Disco abrasivo(CER) Grana 36 | 554012 36 |
| Disco abrasivo237AA Grana 180 | 554009 180 |
| Disco abrasivo237AA Grana 400 | 554008 400 |
| Disco abrasivo(CER) Grana 120 | 554012 120 |
| Disco abrasivo(ZA) Grana 50 | 554019 50 |
| Disco abrasivo787C Grana 120 | 554014 120 |