



Maschio a macchina HSS-E 6H, TiN, M × Passo: 24X1,5



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132900 24X1,5 |
| GTIN | 4045197074393 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

Versatilità d'impiego, minore tendenza all'incollamento di materiale –per velocità di taglio più elevate.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132905.

Angolo di filetto: 60 grado

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Passaggio interno per LR: false

Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Direzione di taglio: destro

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 140 mm

Ø gambo: 18 mm

Quadro del codolo: 14,5 mm

Ø preforo: 22,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Angolo d'imbocco | 50 grado |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Ø preforo | 22,5 mm |
| Ø Filettatura | 24 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Ø gambo | 18 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 140 mm |
| Quadro del codolo | 14,5 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Profondità filettatura | 72 mm |
| Tipo di filettatura | MF |
| Misura del filetto | 24×1,5 |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | verde |

