

Garant**Maschio a macchina HSS-E, esecuzione vaporizzata, MF: 12X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132870 12X1
GTIN	4045197074034
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Robusto imbocco corretto.**Filetto guida **con scanalature di lubrificazione.**

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 11 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	1 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	12 mm
Ø Preforo	11 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	7 mm

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	36 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M12×1
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

limitatamente adatto