

Garant
Maschio a macchina, nitrurato, MF: 8X0,75

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132880 8X0,75
GTIN	4045197074140
Classe articolo	11H

Descrizione
Vantaggi:

Lavorazione a secco, con la ghisa grigia. Si può fare a meno del lubrorefrigerante. Particolarmente resistenti all'usura grazie alle superfici nitrurate.

Nota:

con 4 taglienti.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 7,2 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	8 mm
Ø Preforo	7,2 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm

Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M8×0,75
Rivestimento	nitratato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idoneo	13 m/min	K
GGG	limitatamente adatto	9 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		