



## Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 48325



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079443 48325
GTIN	616026483255
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Dynabrade – Levigatrice diritta ad aria compressa** Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Levigatrice diritta da 300 Watt **compatta e senza trasmissione** con numero di giri massimo di **25.000 1/min.** Con controllo numero di giri per velocità costante sotto carico. Il filtro collegato a monte prolunga la durata dell'utensile.

#### Fornitura:

Incl nippli.

### Descrizione tecnica

Peso	0,41 kg
Numero massimo giri	25000 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza	202 mm
Fabbisogno massimo d'aria	648 l/min
Rumorosità	79 dB(A)
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Potenza fornita	298 W

Denominazione originale prodotto	48325
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

---

## Accessori

Pinza di serraggio Modello 01497	079449 01497
----------------------------------	--------------