


**Garant****Ganascia riportata sistema LANG, Per modello: 50****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 363018 50     |
| GTIN            | 4062406355579 |
| Classe articolo | 310           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.  
Una goffatura preliminare del profilo dei denti è necessaria.

**Descrizione tecnica**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Lunghezza $l_1$       | 3 mm                     |
| Lunghezza ganasce $l$ | 40 mm                    |
| Peso                  | 0,22 kg                  |
| Altezza ganasce $h$   | 24 mm                    |
| Per codice a colori   | Xtric 50                 |
| Altezza $h_2$         | 11 mm                    |
| Altezza $h_1$         | 3 mm                     |
| $b_1$                 | 50 mm                    |
| Tipo di prodotto      | Ganasce per morsa a vite |

