

Re-Bo**Lama per seghe circolari per metalli fine, non rivestito, Ø × Spessore:
32X2,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	175000 32X2,5
GTIN	4045197242426
Classe articolo	17A

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di Ø 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.

DIN 1837 A a dentatura fine con dente a cuspidata Forma A. Denti diritti con cavità proporzionalmente piccole.

Uso:

Per pezzi a parete sottile e profondità di taglio ridotte.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Descrizione tecnica

Ø	32 mm
Ø Foro	8 mm

Spessore	2,5 mm
Numero denti Z	40
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 1837
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	11 m/min	M
GG(G)	idoneo	27 m/min	K
CuZn	idoneo	400 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		