

**Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: G2588-180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Classe articolo	03R

**Descrizione****Esecuzione:**

**Smerigliatrici angolari potenti**, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Smerigliatrice angolare con 1700 Watt di potenza fornita, concepita per impieghi gravosi e capacità di asportazione costantemente alta. Design ergonomico. **Attacco M14.**

**Fornitura:**

Incl nippli.

**Ricambi:**

**Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):** sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	G2588-180-M14
Vibrazione massima a norma EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Rumorosità	90 dB(A)
Ø Massimo disco	180 mm
Peso	2,4 kg

Potenza fornita	1700 W
Numero massimo giri	8500 min <sup>-1</sup>
Fabbisogno massimo d'aria	2160 l/min
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	16 mm
Raccordo pneumatico	1/2 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari