

**Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 52669****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079443 52669
GTIN	616026526693
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Dynabrade – Levigatrice diritta ad aria compressa Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Levigatrice diritta da 750 Watt **potente e senza trasmissione** con numero di giri massimo di **20.000 1/min. Con controllo numero di giri brevettato** per velocità costante anche sotto carico.

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Ø Pinze di serraggio	6 mm
Lunghezza	221 mm
Denominazione originale prodotto	52669
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	1254 l/min
Potenza fornita	744 W
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Rumorosità	79 dB(A)

Peso	1 kg
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio Modello 50016	079449 50016
----------------------------------	--------------