

Garant**Modulo di serraggio mobile, Per modello: 1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361110 1 |
| GTIN | 4045197809247 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.

La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123 – 361137.

Per:

Guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119 e ganasce riportate n. art. 361123 – 361138.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali con impugnatura a T n. art. 627424 Dim. 5 e chiavi dinamometriche n. art. 656050 Dim. 120.

Nota:

Per la rimozione dell'asta filettata è necessaria una brugola misura 5.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|----------|
| Altezza H | 144,5 mm |
| Peso | 9 kg |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Lunghezza L | 126 mm |
| H ₁ | 117,5 mm |
| Larghezza B | 125 mm |
| Per codice a colori | Xpent1-2 |
| Serie | Xpent |
| Tipo di prodotto | Elemento di serraggio |