

**Garant****Ganascia riportata standard, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361125 125
GTIN	4045197809360
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento, temprate e rettificata.

**Uso:**

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 361140 – 361149.

**Per:**

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza ganasce h	45 mm
Altezza h <sub>1</sub>	25 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	12 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

