

Garant**Ganascia Gripp oscillante, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361129 125
GTIN	4045197809407
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su **modulo di serraggio fisso**.

Contro-ganascia adatta n. art. 361128.

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	40 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza ganasce l	78,5 mm
Lunghezza l ₁	40 mm
Angolo di oscillazione	30 grado

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite