

Garant**Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361144 125 |
| GTIN | 4045197809537 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm. Con rivestimento.

Vantaggi:

Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Altezza h_2 | 17 mm |
| Altezza h_1 | 15 mm |
| Altezza ganasce h | 20 mm |
| Lunghezza ganasce l | 12 mm |
| Lunghezza l_2 | 9 mm |
| Larghezza ganasce b | 125 mm |
| Lunghezza l_1 | 9 mm |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Per codice a colori | Xpent1-2 |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |