

**Garant****Inserto combinato Gripp / liscio 3/3, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361145 80
GTIN	4045197809544
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Superficie di appoggio di 3 mm.

**Esecuzione Testo pubblicitario:****Per:** 360405 125MX e 360405 125LX.**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_1$	14 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza $l_1$	6 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Lunghezza $l_2$	9 mm
Larghezza ganasce b	80 mm
Altezza $h_2$	17 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite