

**Garant****Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361148 125
GTIN	4045197809612
Classe articolo	310

**Descrizione****Uso:**

Per il serraggio di componenti tondi.

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Nota:**

Contro-ganasca adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	25 mm
Lunghezza ganasce l	19,8 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Altezza h <sub>2</sub>	12,5 mm
D <sub>min.</sub>	8 mm
D <sub>max.</sub>	47 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

