

**Sistema di misura dei fori ULTIMA, Intervallo di misurazione: 6-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428675 6-20
GTIN	2050002079991
Classe articolo	46B

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di misura di alta precisione per $\varnothing$ interni. Set composto da uno strumento di misurazione per interni,

diverse testine di misura, un anello di azzeramento e un'unità di visualizzazione D62S.

- **Forza di misura costante per una precisione di ripetibilità straordinaria.**
- **Autocentratura delle testine di misura nel foro.**
- **Sistema FASTFIT per la sostituzione rapida delle testine di misura.**
- **Supporto multitastatore: se si dispone già di un tastatore e un display digitale (anche di terzi), nella maggior parte dei casi è possibile usarli con il sistema ULTIMA.**
- **Strumento di misurazione compatibile con le unità di visualizzazione D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Punte di contatto in ceramica a partire da 12 mm.**
- **Misurazione di fori ciechi in esecuzione standard a partire da 12 mm.**
- **Per la misurazione di pezzi diversi sulla stessa stazione di misura è possibile collegare più tastatori a una singola unità di visualizzazione.**

Fornitura:

Impugnatura con tastatore integrato, testine di misura, anelli di azzeramento, unità di visualizzazione, alimentatore, manuale di istruzioni, astuccio e certificati di taratura (UKAS).

Nota:

Campo di misura delle testine di misura singole a scelta da 2 a 310 mm (0,080 pollici – 12,000 pollici). Tipi di testina di misura speciale, ad es. per la misurazione di filetti, cave, dentature, fori profondi, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Lettura	0,00001 pollici
Lettura	0,0001 mm
Campo di misura	6 - 20 mm
Numero di testine di misure	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte