

Garant**Frese per smussi GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Angolo γ : 45grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215540 45
GTIN	4045197809704
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215321– 215398.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.T 1335..
Ø Massimo D ₁	59 mm
Altezza smusso ottenibile h	20,8 mm
Angolo γ	45 grado

Larghezza smusso ottenibile b	20,8 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	29,5 mm
Ø Minimo D	17 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	52 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	3
Serie	Softcut®
Avanzamento al dente con h _{max.}	0,14 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219826
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP