

**Avvitatori pneumatici a massa battente, Modello: 0611****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079204 0611
GTIN	015451722432
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a massa battente **per applicazioni estreme** e coppie massime. **Meccanismo di percussione estremamente robusto a 2 uncini** (Twin Lobe) per durate massime in impieghi difficili. La forza di avvitamento inizia lentamente e aumenta ad ogni colpo. **Utilizzabile per qualsiasi caso di avvitatura.** Struttura semplice a tre pezzi per **manutenzione minima.**

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	1920 l/min
Vibrazione massima a norma EN	18 m/s ²
Dimensione portautensile	1 pollici
Rumorosità	99 dB(A)
Lunghezza	360 mm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M36
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Denominazione originale prodotto	0611
Numero massimo giri	3500 min ⁻¹

Peso	10,4 kg
Campo di coppia	1220 - 2440 Nm
Raccordo pneumatico	1/2 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori