

Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 125Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362392 125L
GTIN	4062406370565
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata.

Nota:

È necessaria una goffratura preliminare del profilo dei denti (sistema LANG).

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	Morsa HD
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	Titan 2

Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	LC-GARANT
Larghezza ganasce b	12 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Per larghezza ganasce	125 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite