


**Garant****Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 125Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362390 125L
GTIN	4062406370558
Classe articolo	31S

**Descrizione****Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata.

**Nota:**

È necessaria una goffratura preliminare del profilo dei denti (sistema LANG).

**Descrizione tecnica**

Per larghezza ganasce	125 mm
Larghezza ganasce b	12 mm
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	Morsa HD

Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	LC
Altezza ganasce h	20 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite