

Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 160Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362392 160L
GTIN	4062406370633
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata.

Nota:

È necessaria una goffratura preliminare del profilo dei denti (sistema LANG).

Descrizione tecnica

Per larghezza ganasce	160 mm
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	TC
Larghezza ganasce b	12 mm

Altezza ganasce h	50 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite