


**LOMU...08ER-GM, PR1225, Tipo inserti: 10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225223 10
GTIN	2050001942029
Classe articolo	25A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,06 - 0,25 mm

Codice ISO Inserto: LOMU...08ER-GM

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	LOMU...08ER-GM
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR1225

Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,06 - 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseriti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		