

**Avvitatori pneumatici a massa battente, Modello: 6120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079204 6120
GTIN	015451729462
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a massa battente **per applicazioni estreme** e coppie massime. **Meccanismo di percussione estremamente robusto a 2 uncini** (Twin Lobe) per durate massime in impieghi difficili. La forza di avvitamento inizia lentamente e aumenta ad ogni colpo. **Utilizzabile per qualsiasi caso di avvitatura.** Struttura semplice a tre pezzi per **manutenzione minima.**

Descrizione tecnica

Campo di coppia	815 - 2710 Nm
Lunghezza	420 mm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M36
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Numero massimo giri	3500 min ⁻¹
Dimensione portautensile	1.1/2 pollici
Peso	15,7 kg
Denominazione originale prodotto	6120
Fabbisogno massimo d'aria	1698 l/min

Rumorosità	97 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	21,8 m/s ²
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Raccordo pneumatico	1/2 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori