

Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa G2414, pinze di serraggio Ø 6 mm corta, Modello: S085



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079447 S085
GTIN	7322590019860
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta **robusta e potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**

Esecuzione corta, lunghezza 215 mm.

Ø pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):

sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	G2414 S085
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Peso	0,78 kg

Scheda tecnica

Potenza fornita	500 W
Rumorosità	70 dB(A)
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	252 l/min
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	079459 6
--	----------