

**Garant**
**Portainseriti eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SDJCR/L 2020K11

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Set di viti per inserti: 269023 3

**Descrizione tecnica**

Sottoplacchetta	269007 1
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269023 3
Dimensione codolo	20 mm

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 1
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio Modello 3	269023 3
Sottoplacchetta Modello 1	269007 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 1	269015 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta	269070
Vite per sottoplacchetta	269205
Vite di serraggio	269433