

Garant
Maschio per tubi corazzati, non rivestito, PG: PG11

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133450 PG11
GTIN	4045197074928
Classe articolo	11H

Descrizione
Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.

Per filettatura di tubi corazzati DIN 40430.

Nota:

Codolo a norma DIN 40432.

Materiale da taglio: HSS E

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 18,6 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 17,25 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	18,6 mm
Ø Preforo	17,25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,41 mm
Filetti per pollice	18
Ø Codolo D _s	14 mm

Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	55,6 mm
Misura del filetto	Pg11
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	Pg
Angolo di filetto	80 grado
Norma	DIN 40432
Norma filettatura	DIN 40430
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N

Olio	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto