

 KOMET

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 31mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236614 31
GTIN	4047109277830
Classe articolo	24P

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Tolleranza del foro:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a  $V_{max} = 0,25$  mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**

**Uso:**

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

**Fornitura:**

Includere viti di serraggio (senza inserti).

**Nota:**

 Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.  
 Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo $L_s$	68 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 100408 32-...
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	62 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	31
Per Ø in pollici	1 7/32 pollici
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	86 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1