



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: ST100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Classe articolo	03P

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA **con pinze di serraggio da 3 mm** per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. **Prefiltro integrato.** Levigatrice diritta da 40 W, estremamente facile da utilizzare e con velocità massima di 100000 giri/min.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Descrizione tecnica

Ø Pinze di serraggio	3 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Denominazione originale prodotto	ST100
Rumorosità	62 dB(A)
Lunghezza	160 mm
Potenza fornita	40 W
Fabbisogno massimo d'aria	170 l/min
Numero massimo giri	100000 min ⁻¹
Peso	0,24 kg
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP

Tipo di prodotto

Levigatrici dritte