

Garant**Maschio a macchina HSS-E, esecuzione vaporizzata, M: M1,6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	134250 M1,6
GTIN	4045197075062
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Superficie vaporizzata.** Per limitare le saldature a freddo.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,35 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø codolo D_s: 2,5 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 1,25 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	2
Numero taglienti Z	2
Ø Filettatura	1,6 mm
Ø Preforo	1,25 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	4,8 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1,6
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

