

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 1-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Uso:
Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 374

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 25,4 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 Ø codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 23,25 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	23,25 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	12
Ø Filettatura	25,4 mm
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1-12 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		

